

**Кутовий комплект**  
**ENAM-AK-L9-90-L9-90-MR**  
Номер деталі: 8128215

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                          | Значення                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Розмір                               | 90                                     |
| Положення монтажу                    | вправо                                 |
| Конструкція                          | Стандартна версія                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                         |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C                         |
| Вага продукту                        | 3623 г                                 |
| Тип кріплення                        | з наскрізним отвором і гвинтом         |
| Код інтерфейсу, База                 | L9-90                                  |
| Структура коду інтерфейсу            | L9-90                                  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал адаптерної плити            | Анодований алюміній                    |
| Матеріал гвинтів                     | Нікельована сталь                      |
| Матеріал центруючих елементів        | Високолегована сталь                   |