


Тримач
VMRA14-FTI
Номер деталі: 8129127

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	14
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар -13.05 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Температура середовища	-5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	0.1 г
Тип кріплення	Затикний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захвату	POM