

# Блок підготовки повітря MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B

Номер деталі: 8130913

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                               | Значення                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                                    | 6                                                                                    |
| Модельний ряд                                                             | PC                                                                                   |
| Положення монтажу                                                         | по вертикалі +/- 5°                                                                  |
| манометр                                                                  | Підготовлено для G1/8                                                                |
| Робочий тиск                                                              | 0.1 МПа...1 МПа<br>1 бар...10 бар<br>14.5 psi...145 psi                              |
| Стандартний отвір для постачання повітря 0,6->0 МПа (6->0 бар, 87->0 psi) | 3600 л/хв                                                                            |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)          | 5300 л/хв                                                                            |
| Робоче середовище                                                         | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                               | Не сумісний з ефірним маслом                                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                           | 1 - низький опір корозії                                                             |
| Відповідність LABS                                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Температура зберігання                                                    | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Температура середовища                                                    | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Температура навколишнього середовища                                      | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Вага продукту                                                             | 1250 г                                                                               |
| Тип кріплення                                                             | Монтаж в лінію<br>З монтажним кронштейном<br>За допомогою аксесуарів<br>за бажанням: |
| Інформація про матеріали                                                  | Відповідно до RoHS                                                                   |