

Муфта
EAMD-56-46-24-23X27-U
Номер деталі: 8134726

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	24 мм
Діаметр захвату 2	23 мм
Розмір	56
Номінальна довжина	46 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	151 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	75 Н·м
Вага продукту	409 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS