


# Електромагнітна котушка VACS-C-R8-1RAL

Номер деталі: 8135909

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                  | Значення                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спосіб приведення в дію                                      | електричний                                                                               |
| Положення монтажу                                            | Будь-який                                                                                 |
| Відповідає стандарту                                         | IEC 61010-1<br>ISO 20401                                                                  |
| Відображення стану сигналу                                   | LED                                                                                       |
| Робочий цикл                                                 | 100%                                                                                      |
| Клас ізоляції                                                | H                                                                                         |
| Клас ізоляції емальованого проводу                           | H                                                                                         |
| Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту | Від 138 mA до 70 мс                                                                       |
| Номінальний струм зі зниженням струму                        | 50 mA через 70 мс                                                                         |
| Характеристики котушки                                       | 24 В постійного струму: NS1.2: HS3.3                                                      |
| Допустимі коливання напруги                                  | +/- 10 %                                                                                  |
| Дозвіл                                                       | c UL us - Recognized (OL)                                                                 |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)                  | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)                    | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Орган сертифікації                                           | UL MH18122                                                                                |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                              | 2 - помірний вплив корозії                                                                |
| Відповідність LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Температура середовища                                       | -20 °C...60 °C                                                                            |
| Ступінь захисту                                              | IP65                                                                                      |
| Температура навколишнього середовища                         | -20 °C...60 °C                                                                            |
| Вага продукту                                                | 32.5 г                                                                                    |
| Максимальна довжина кабеля                                   | 30 м                                                                                      |
| Електричне підключення 1, тип підключення                    | Роз'єм                                                                                    |
| Електропідключення 1, технологія підключення                 | M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104                                                 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил            | 3                                                                                         |
| Електричне підключення 1, тип кріплення                      | Фіксація гвинтом                                                                          |
| Тип кріплення                                                | 3 накатною гайкою                                                                         |

| Особливості                | Значення                     |
|----------------------------|------------------------------|
| Інформація про матеріали   | Відповідно до RoHS           |
| Матеріал корпусу           | РА<br>Сталь                  |
| Матеріал магнітної котушки | мідь<br>Сталь<br>Thermoplast |
| Матеріал обмотки           | мідь                         |