

# Індикатор положення SASF-S2-B-V-A20

Номер деталі: 8140395

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон регулювання кута повороту   | 0 град....360 град.                                                                                                           |
| Додаткові функції                    | регульований актуатор                                                                                                         |
| Розміри Ш x Д x В                    | Ø65x48,5                                                                                                                      |
| Стійкість до вібрації                | Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 |
| Ударостійкість                       | Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27                                       |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III                                                                                                           |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...70 °C                                                                                                                |
| Вага продукту                        | 96 г                                                                                                                          |
| Тип кріплення                        | згідно VDI/VDE 3845                                                                                                           |
| Кольор корпусу                       | Чорний                                                                                                                        |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                                                                                            |
| Матеріал розпірного елемента         | РА                                                                                                                            |
| Матеріал корпусу                     | РА<br>РР<br>високолегована нержавіюча сталь                                                                                   |
| Матеріал гвинтів                     | високолегована нержавіюча сталь                                                                                               |