

Індикатор положення SASF-S3-B-F-A20

Номер деталі: 8140396

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....180 град.
Точка підключення для позиціонера та індикатора положення відповідає стандарту	VDI/VDE 3845 розмір AA 1
Розміри Ш x Д x В	Ø40x32
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Вага продукту	24 г
Тип кріплення	згідно VDI/VDE 3845
Кольор корпусу	Чорний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал розпірного елемента	PP
Матеріал корпусу	PP високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь