

Комплект адаптерної плити ЕНАМ-МА-Е19-25-С14

Номер деталі: 8140775

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20 25 26 32
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	монтажний комплект
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Вага продукту	72.3 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором і гвинтом
Код інтерфейсу, База	E8-35
Структура коду інтерфейсу	E8-35
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	Анодований алюміній
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріал centruючих елементів	Високолегована сталь