

Монтажна плита VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Номер деталі: 8141661

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Структура каналу 1001
Підключення клапана відповідає стандарту	VDI/VDE 3847-1
Робочий тиск	0 МПа...0,8 МПа 0 бар...8 бар
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-40 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Вага продукту	1300 г
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	Конструкція плити, вентиляція
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований (20 мкм)
Матеріальні ущільнення	EPDM NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований (20 мкм)
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь