


Редуктор EMGA-40-P-G20-EAS-40

Номер деталі: 8141731

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	40 мм
Розмір фланця двигуна	40 мм
Торсіонний люфт	0.31 град.
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	20:1
Максимальна швидкість приводу	18000 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	20 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	0.018 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	32 Н·м
Максимальна ефективність	96 %
Жорсткість на скручування	1 Н·м/arcmin
Вага продукту	450 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	40G
Інтерфейс зубчастого приводу	40P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS