


Редуктор EMGA-60-A-G8-60P

Номер деталі: 8141738

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 мм
Розмір фланця двигуна	60 мм
Торсіонний люфт	0.27 град.
Тип шестерні	Кутовий редуктор
Передаточне число	8:1
Максимальна швидкість приводу	13000 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	18 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	0.243 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	29 Н·м
Максимальна ефективність	93 %
Жорсткість на скручування	1.6 Н·м/arcmin
Вага продукту	1700 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60G
Інтерфейс зубчастого приводу	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS