


Редуктор EMGA-60-A-G20-60P

Номер деталі: 8141740

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 мм
Розмір фланця двигуна	60 мм
Торсіонний люфт	0.3 град.
Тип шестерні	Кутовий редуктор
Передаточне число	20:1
Максимальна швидкість приводу	13000 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	44 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	0.256 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	70 Н·м
Максимальна ефективність	92 %
Жорсткість на скручування	2 Н·м/arcmin
Вага продукту	1900 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60G
Інтерфейс зубчастого приводу	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS