


Редуктор EMGA-120-P-G8-SAS-100

Номер деталі: 8141753

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	120 мм
Розмір фланця двигуна	100 мм
Торсіонний люфт	0.12 град.
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	8:1
Максимальна швидкість приводу	6500 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	120 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	1.431 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	192 Н·м
Максимальна ефективність	97 %
Жорсткість на скручування	18 Н·м/arcmin
Вага продукту	6000 г
Допустиме осьове навантаження на вал	2500 Н
Допустиме радіальне навантаження на вал	1750 Н
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	120G
Інтерфейс зубчастого приводу	100A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS