


Редуктор EMGA-120-P-G20-SAS-140

Номер деталі: 8141761

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	120 мм
Розмір фланця двигуна	140 мм
Торсіонний люфт	0.15 град.
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	20:1
Максимальна швидкість приводу	6500 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	260 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	1.573 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	520 Н·м
Максимальна ефективність	96 %
Жорсткість на скручування	22 Н·м/arcmin
Вага продукту	9000 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	120G
Інтерфейс зубчастого приводу	140A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS