

Заглушка B-1/4-F1A

Номер деталі: 8142290

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Відповідає стандарту	DIN 908
Варіанти	Не використовуються метали з міддю, цинком або нікелем в якості основного компонента Виняток становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Номінальний момент дотягування	8.5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	-20 %
Вага продукту	15 г
Тип кріплення	Внутрішній шестигранник SW6
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал заглушки	Сталь, хімічно нікельована
Матеріал ущільнювального кільця	PA TPE-U (PUR)