

Блок живлення CASN-3A-7-5-G2

Номер деталі: 8149583

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 мм
Висота	130 мм
Довжина	160 мм
Положення монтажу	вільна конвекція
Первинне живлення	1-фазне
Вхідний струм	1,2-2,9А
Номінальна вихідна напруга DC	48 В
Номінальний вихідний струм	5 А
Діапазон вхідної напруги AC	100 В...240 В
Усунення несправності мережі	15 мс
Частота мережі	45 Гц...65 Гц
Дозвіл	c UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-40 °C...85 °C
Відносна вологість	95 %
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Вага продукту	1120 г
Тип кріплення	з DIN-рейкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS