

комплект підключення DADG-AK-G8-12-10

Номер деталі: 8152373

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Крок	10 мм
Робочий тиск	0.1 МПа...0.8 МПа 1 бар...8 бар 14.5 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	1.5 Н·м
Допуск моменту дотягування	± 10 %
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	0.7 Н·м
Вага продукту	12.2 г
Пневматичне з'єднання	M5
Матеріал адаптеру	Епоксидна смола
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал гвинтів	сталь з покриттям