

# Пластикова трубка PUN-H-F-10X1,5-SW

Номер деталі: 8153406

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення  |
|---|---|
| Зовнішній Ø                                     | 10 мм   |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 52 мм   |
| Внутрішній Ø                                    | 7 мм  |
| Мінімальний радіус вигину                       | 28 мм   |
| Примітка до застосування                        | Шланг без друку<br>TPE-U На основі ефіру  |
| Властивості трубки                              | підходить для енергетичних ланцюгів   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар   |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...87 psi  |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                     |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)            |
| Вогневипробування матеріалу                     | UL94 HB   |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L  |
| Клас "чистої кімнати"                           | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1      |
| Допуск до харчової промисловості                | Див. декларацію відповідності   |
| Температура навколишнього середовища            | -35 °C...60 °C  |
| Вага виробу за довжиною                         | 0.0461 кг/м   |
| Пневматичне з'єднання                           | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 10 мм   |
| Колір   | Чорний  |
| Твердість по шкалі Shore                        | D 52 +/-3   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал трубки                                 | TPE-U(PU)   |