


Плита-заглушка VABB-P19-16-T

Номер деталі: 8154656

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Ширина	16 мм
Спосіб ущільнення	М'який
Робочий тиск	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Придатність для вакууму	Так
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Температура середовища	5 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	5 °C...50 °C
Номінальний момент дотягування	0.75 Н·м
Вага продукту	14.9 г
Електричне підключення	Plug-in
Тип кріплення	з наскрізним отвором і гвинтом
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	EPDM
Матеріал корпусу	PA66-GF30