

# Блок живлення CASN-H-1-PE-EX2

Номер деталі: 8155227

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	28 мм x 80 мм x 120 мм
Положення монтажу	на Н-рейці: горизонтально/будь-як
Захист від короткого замикання	Так
Захист від зворотної полярності	Так
Індикатори стану	LED (стан)
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 В...32 В
Номинальна вихідна напруга DC	54 В
Номинальний вихідний струм	2 А
Споживання енергії	2,0 А при 24 В постійного струму
Електропостачання, технологія підключення	Роз'єм, 3-контактний
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Сертифікація ATEX за межами ЄС	Class I, Div. 2 (US)
Орган сертифікації	UL E239998
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Захист від вибуху	Class I, Div. 2 (US)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-30 °C...80 °C
Відносна вологість	5 - 85 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP20
Примітка щодо ступеня захисту	Відповідно до IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...55 °C
Вага продукту	350 г
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	Втулка
Тип кріплення	з DIN-рейкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS