

Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Номер деталі: 8156763

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	60 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL DB (KR) EPL Gb (KR)
Захист від вибуху	Зона 1 (KR) Зона 21 (KR)
Орган сертифікації	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Тип захисту Ex для газу	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Температура навколишнього середовища	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Вага продукту	330 г
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS