


Осьовий комплект EAMM-A-D80-150A-S1

Номер деталі: 8157274

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	103.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	128 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	60 Н·м
Вага продукту	3068 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D80
Код інтерфейсу Motor In	140A 150A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS