


Паралельний комплект EAMM-U-145-D100-150A-188

Номер деталі: 8157283

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	145
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	4000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	2255 кг·мм ²
Обертний момент приводу на холостому ходу	2 Н·м
Передаваний крутний момент	50 Н·м
Вага продукту	11400 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D100B
Код інтерфейсу Motor In	140A 150A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS