


Монтажна плита VMPA14-AP-4-EMM-8-SL

Номер деталі: 8157746

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	65.5 мм 14 мм
Довжина	107.3 мм
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	320 г
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском