

Тримач амортизатора DADP-ES-G8-25

Номер деталі: 8159237

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Розмір | 25 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | Зупиночний важіль |
| Максимальна швидкість удару | 0.8 м/с |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-C1-L |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Максимальна сила удару | 1100 Н |
| Максимальний момент дотягування | 8.4 Н·м |
| Допуск моменту дотягування | ± 20 % |
| Вага продукту | 503 г |
| Тип кріплення | з наскрізним отвором і центруючою втулкою |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал важеля | Кований алюмінієвий сплав |
| Матеріал гвинтів | Оцинкована сталь |