

## Комплект підключення DADG-AK-G8-20-200

Номер деталі: 8159882

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                                | Значення                                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Розмір                                                     | 20                                                       |
| Крок                                                       | 200 мм                                                   |
| Робочий тиск                                               | 0.1 МПа...0.8 МПа<br>1 бар...8 бар<br>14.5 psi...116 psi |
| Робоче середовище                                          | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                            | 1 - низький опір корозії                                 |
| Відповідність LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Температура навколишнього середовища                       | -10 °C...60 °C                                           |
| Максимальний момент дотягування                            | 3 Н·м                                                    |
| Допуск моменту дотягування                                 | ± 10 %                                                   |
| Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1 | 3 Н·м                                                    |
| Вага продукту                                              | 80.2 г                                                   |
| Пневматичне з'єднання                                      | G1/8                                                     |
| Матеріал адаптеру                                          | Епоксидна смола                                          |
| Матеріальні ущільнення                                     | FPM                                                      |
| Матеріал гвинтів                                           | сталь з покриттям                                        |