


Амортизатор DYSD-Q11-5-5-Y1F-L-Y9

Номер деталі: 8161520

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	5
Крок	5 мм
Демпфування	Саморегуюче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	1 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	5 мм
Максимальна сила удару	200 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	2 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	8000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.01 Дж
Сила скидання	7 Н
Мінімальне зусилля введення	27 Н
Вага продукту	10 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь
Матеріал гайи	Оцинкована сталь