


Амортизатор DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Номер деталі: 8161523

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Крок	8 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	1 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	8 мм
Максимальна сила удару	500 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	6 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	18000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.02 Дж
Сила скидання	18 Н
Мінімальне зусилля введення	60 Н
Вага продукту	40 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь
Матеріал гайи	Оцинкована сталь