


Амортизатор DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Номер деталі: 8161534

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Крок	24 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	1 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	24 мм
Максимальна сила удару	4000 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	180 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	150000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.8 Дж
Сила скидання	120 Н
Мінімальне зусилля введення	430 Н
Вага продукту	635 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь
Матеріал гайки	Оцинкована сталь