


Амортизатор DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

Номер деталі: 8161535

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Крок	25 мм
Демпфування	Саморегуюче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	1 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	25 мм
Максимальна сила удару	6000 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	220 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	180000 Дж
Максимальна залишкова енергія	2 Дж
Сила скидання	150 Н
Мінімальне зусилля введення	480 Н
Вага продукту	1050 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь
Матеріал гайи	Оцинкована сталь