

Осьовий комплект EAMM-A-X62-150A

Номер деталі: 8164657

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	47 Н·м
Вага продукту	2340 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	X62
Код інтерфейсу Motor In	140A 150A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS