

Пластикова трубка PUN-H-SF-22X4,3-SW-25

Номер деталі: 8167914

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	22 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	110 мм
Внутрішній Ø	13.4 мм
Мінімальний радіус вигину	44 мм
Примітка до застосування	TPE-U На основі ефіру
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.6 МПа -0.95 бар...6 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...87 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.3 МПа -0.95 бар...13 бар -13.775 psi...188.5 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,7 МПа при 0–60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Вогневипробування матеріалу	UL94 HB
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-35 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.302 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 22 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 54 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)