


Стопорний комплект DADP-SP-G9-6-F

Номер деталі: 8173536

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальна сила удару	60 Н
Максимальний момент дотягування	0.4 Н·м
Допуск моменту дотягування	± 15 %
Вага продукту	12 г
Тип кріплення	Безпосереднє різьбове кріплення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Високолегована сталь
Матеріал гвинтів	Сталь