


Монтажний кронштейн MS4-WP-F1A

Номер деталі: 8176694

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	39 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал роз'єм модуля	ПОМ високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кутника	Алюміній литий під тиском