


З'єднувальний кабель NEBM-L15G24-ES-1-LE24

Номер деталі: 8178801

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабелю	Без тримача позначки
Вага продукту	110 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електричне підключення 1, тип підключення	4x розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення L15
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	24
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	24
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	4x кабелі
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	24
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	24
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 В
Екранування	Так
Довжина кабелю	1 м
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	23.1 мм
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	33 мм
Діаметр кабелю	3.3 мм...4.6 мм
Склад кабелю	2 x 4 x 0,25 мм ² + 2 x 8 x 0,08 мм ²
Номинальний переріз провідника	0.08 мм ² ...0.25 мм ²
Кінці проводів	Накінечник
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Номинальна корисна висота	<= 2000 м над рівнем моря
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC
Знак KC	KC-EMV

Особливості	Значення
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал оболонки кабелю	PUR