

Безконтактний вимикач SDBF-FES-1L-NU-K-N-M8

Номер деталі: 8182049

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	магніторезистивні
Температура навколишнього середовища	-4 °F...176 °F
Комутаційний вихід	NPN
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	4 мс
Максимальний вихідний струм	500 мА
Максимальна комутаційна здатність DC	12 Вт
Падіння напруги	1 В
Захист від короткого замикання	Так
Діапазон робочої напруги постійного струму	6 В...24 В
Захист від зворотної полярності	Так
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель з розеткою
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 A-кодуювання згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Тип кріплення	з монтажним комплектом
Положення монтажу	Будь-який
Кольор корпусу	прозорий
Матеріал корпусу	PA
Індикація стану перемикачання	LED
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-4 °F...176 °F
Ступінь захисту	IP67 NEMA 4
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III