


# З'єднувальна лінія NEBC-D8G4-ES-10-N-S-R3G4-ET

Номер деталі: 8188948

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| На підставі норм                                     | EN61076-2-114                                  |
| Маркування кабеля                                    | Без тримача позначки                           |
| Частота підключення                                  | 100                                            |
| Вага продукту                                        | 367 г                                          |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона управління                             |
| Електропідключення 1, проект                         | Круглий                                        |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Роз'єм                                         |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                                          |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | M8x1, D-кодування відповідно до EN 61076-2-114 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 4                                              |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 4                                              |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | Гвинтовий фіксатор з поздовжньою накаткою      |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                             |
| Електропідключення 2, проект                         | Прямокутник                                    |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                                         |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                                          |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | RJ45 згідно IEC 60603-7-3                      |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 8                                              |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 4                                              |
| Електропідключення 2, тип кріплення                  | Фіксатор                                       |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...60 В                                     |
| Номінальна робоча напруга постійного струму          | 24 В                                           |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 1 А                                            |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 1.5 кВ                                         |
| Захист від зворотної полярності                      | Немає                                          |
| Під'єднання захисного заземлення                     | не в наявності                                 |
| Екранування                                          | Так                                            |
| Властивості передачі                                 | Згідно з системою зв'язку AP                   |
| Довжина кабелю                                       | 10 м                                           |
| Властивості кабелю                                   | підходить для енергетичних ланцюгів            |

| Особливості                                            | Значення                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Лінійка умов випробувань                               | Умови тестування за запитом                                               |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю              | 18 мм                                                                     |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                 | 75 мм                                                                     |
| Діаметр кабелю                                         | 5.5 мм                                                                    |
| Допуск діаметра кабелю                                 | ± 0,2 мм                                                                  |
| Склад кабелю                                           | 2 x 2 x AWG26                                                             |
| Номінальний переріз провідника                         | AWG26                                                                     |
| Ступінь захисту                                        | IP65<br>IP67                                                              |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                                                      |
| Особливі властивості                                   | Маслостійкий                                                              |
| Температура навколишнього середовища                   | -40 °C...80 °C                                                            |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -20 °C...80 °C                                                            |
| Температура зберігання                                 | -20 °C...70 °C                                                            |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви EC RoHS                                                  |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії                                  |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS<br>Без галогенів<br>Не містить ефіру фосфорної кислоти |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 1 - низький опір корозії                                                  |
| Матеріал оболонки кабелю                               | PUR                                                                       |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сріблясто-сірий з небесно-блакитними смужками                             |
| Матеріал корпусу                                       | TPE-U (PUR)                                                               |
| Кольор корпусу                                         | Чорний                                                                    |
| Матеріал гвинтового фіксатора                          | Нікельована латунь                                                        |
| Матеріальні ущільнення                                 | TPE-U (PUR)                                                               |
| Матеріал штекерних контактів                           | Позолочений мідний сплав                                                  |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PP                                                                        |