


**З'єднувальна лінія**  
**NEBC-R3G4-ES-1-N-S-R3G4-ET**  
Номер деталі: 8188952

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                          | Значення                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| На підставі норм                                     | EN61076-2-114                       |
| Маркування кабеля                                    | Без тримача позначки                |
| Частота підключення                                  | 750                                 |
| Вага продукту                                        | 52 г                                |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона управління                  |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                         |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Роз'єм                              |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                               |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | RJ45 згідно IEC 60603-7-3           |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 8                                   |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 4                                   |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | Фіксатор                            |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                  |
| Електропідключення 2, проект                         | Прямокутник                         |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                              |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                               |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | RJ45 згідно IEC 60603-7-3           |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 8                                   |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 4                                   |
| Електропідключення 2, тип кріплення                  | Фіксатор                            |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...60 В                          |
| Номінальна робоча напруга постійного струму          | 24 В                                |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 1 А                                 |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 1.5 кВ                              |
| Захист від зворотної полярності                      | Немає                               |
| Під'єднання захисного заземлення                     | не в наявності                      |
| Екранування                                          | Так                                 |
| Властивості передачі                                 | Згідно з системою зв'язку AP        |
| Довжина кабелю                                       | 1 м                                 |
| Властивості кабелю                                   | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Лінійка умов випробувань                             | Умови тестування за запитом         |

| Особливості                                            | Значення                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю              | 18 мм                                                                     |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                 | 75 мм                                                                     |
| Діаметр кабелю                                         | 5.5 мм                                                                    |
| Допуск діаметра кабелю                                 | ± 0,2 мм                                                                  |
| Склад кабелю                                           | 2 x 2 x AWG26                                                             |
| Номінальний переріз провідника                         | AWG26                                                                     |
| Ступінь захисту                                        | IP20                                                                      |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                                                      |
| Особливі властивості                                   | Маслостійкий                                                              |
| Температура навколишнього середовища                   | -40 °C...80 °C                                                            |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -20 °C...80 °C                                                            |
| Температура зберігання                                 | -20 °C...70 °C                                                            |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви ЄС RoHS                                                  |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії                                  |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS<br>Без галогенів<br>Не містить ефіру фосфорної кислоти |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 1 - низький опір корозії                                                  |
| Матеріал оболонки кабелю                               | PUR                                                                       |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сріблясто-сірий з небесно-блакитними смужками                             |
| Матеріал корпусу                                       | TPE-U (PUR)                                                               |
| Кольор корпусу                                         | Чорний                                                                    |
| Матеріал гвинтового фіксатора                          | Нікельована латунь                                                        |
| Матеріальні ущільнення                                 | TPE-U (PUR)                                                               |
| Матеріал штекерних контактів                           | Позолочений мідний сплав                                                  |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PP                                                                        |