

Картридж NPQX-D-PC19-T38-P10

Номер деталі: 8189810

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	6.4 мм
Глибина введення трубки	20.1 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	без ущільнення
Положення монтажу	Горизонтальне
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	10 г
Тип кріплення	3 фіксуючим затискачем
Пневматичний порт 1	Картридж 15 мм
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8"
Колір розчепного кільця	Синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений