

Кріплення зажимної губки EHA-G1-E20-40-GGA1-AP

Номер деталі: 8191126

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Вертикальне кріплення захвату
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	95 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кутника	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал центруючих елементів	Високолегована сталь