

Розділюючий елемент VABD-XA-12-P1

Номер деталі: 8191736

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Поділ зони тиску	канал 1
Розмір упаковки	1
Робочий тиск	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Придатність для вакууму	Так
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Вага продукту	0.5 г
Тип кріплення	Ручне керування
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	HNBR
Матеріал корпусу	PA-посилений