


Вихлопна плита VABF-XA-12-M1-C

Номер деталі: 8191741

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	1
Сумісний з	Пневмоострів VTUX-A-P Пневмоострів VTUX-A-S
Тиск розриву	17 бар
Робочий тиск	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Придатність для вакууму	Немає
Стандартна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	5200 л/хв
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Рівень шуму	95 дБ(А)
Рівень сили звуку на відстані 1 м	106 дБ(А)
Вага продукту	24.9 г
Тип кріплення	кляцання
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал глушника	РЕ