


Плита
VABF-XA-12-M2-QX
Номер деталі: 8191794

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	1
Напрямок потоку	Реверсивний
Сумісний з	Пневмоострів VTUX-A-P Пневмоострів VTUX-A-S
Робочий тиск	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Придатність для вакууму	Так
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Номінальний момент дотягування	0.8 Н·м
Допустимий номінальний моменту зтягування	± 10 %
Вага продукту	34.7 г
Тип кріплення	прикручуваний
Пневматичне під'єднання 3/5 комбіноване	для картриджа 15 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал кліпси	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь