

Муфта
EAMD-56-56-32-23X27-U
Номер деталі: 8196718

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	32 мм
Діаметр захвату 2	23 мм
Розмір	56
Номінальна довжина	56 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	172 кг·мм²
Передаваний крутний момент	73 Н·м
Вага продукту	435 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS