


Профільне кріплення EANH-E24-60-P

Номер деталі: 8197132

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Вага продукту	71 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований