


Осьовий комплект EAMM-A-N48-80G-G2

Номер деталі: 8197470

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	59 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	39 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	21 Н·м
Вага продукту	689 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	N48
Код інтерфейсу Motor In	80G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS