

# Поршневий привід DFPK-46-17-T32-V4

Номер деталі: 8198975

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Розмір приводу                       | 46                                                      |
| Крок                                 | 17 мм                                                   |
| Положення монтажу                    | Будь-який                                               |
| Визначення положення                 | з механічним дисплеєм                                   |
| Функція контролю                     | Замикається зусиллям пружини, NC                        |
| Робочий тиск                         | 0.5 МПа...1 МПа<br>5 бар...10 бар<br>72.5 psi...145 psi |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III                                     |
| Температура зберігання               | -10 °C...60 °C                                          |
| Ступінь захисту                      | IP65<br>IP67                                            |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C                                            |
| Вага продукту                        | 1298 г                                                  |
| Пневматичне з'єднання                | Внутрішня різьба G1/8                                   |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                      |
| Матеріал покриття                    | лита нержавіюча сталь                                   |
| Матеріальні ущільнення               | FPM                                                     |
| Матеріал корпусу                     | Лита нержавіюча сталь                                   |
| Номер матеріалу корпусу              | 1.4408                                                  |
| Матеріал штока поршня                | високолегована нержавіюча сталь                         |