

Поршневий привід DFPK-75-20-T32-V4

Номер деталі: 8198977

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір приводу	75
Крок	20 мм
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	з механічним дисплеєм
Функція контролю	Замикається зусиллям пружини, NC
Робочий тиск	0.5 МПа...1 МПа 5 бар...10 бар 72.5 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	2746 г
Пневматичне з'єднання	Внутрішня різьба G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	лита нержавіюча сталь
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал корпусу	Лита нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4408
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь