


Цапфа вала DARF-Q13-20

Номер деталі: 8200999

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Положення монтажу	Будь-який
Для поршня Ø	Ø20
Конструкція	Цапфа вала
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Клас "чистої кімнати"	Клас 9 згідно з ISO 14644-1
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний згинальний момент	5 Н·м
Максимальне статичне осьове навантаження	350 Н
Вага продукту	93 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором і centruючою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал цапфи вала	Загартована сталь