

Комплект кришки VAVC-F12-SCC-32-P

Номер деталі: 8201224

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір DN	32
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Середовище	пара Гідравлічна рідина на основі мінеральної оливи Інертні гази Мінеральна олива Вода стиснене повітря зі ступінню фільтрації 200 мкм Нейтральні рідини
Зверніть увагу на носій	Газоподібні середовища дозволені лише в тому випадку, якщо вони протікають через сідловий клапан.
Температура середовища	100 °C...230 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	1080 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення шпинделя	PTFE
Матеріал ущільнення гнізда	PEEK